



HW2M310FE

### Int.automático ACB HW2 1000A 3P 55kA fijo p.unidad disparo sentinel Energy

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1000 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	55 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	55 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	55 kA

##### Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

##### Arquitectura

Número de polos	3
Tipo de polo	3P3D

##### Disparo

Tiempo de respuesta al cierre	50 ms
-------------------------------	-------

##### Arquitectura

Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
--------------------------------------	------

##### Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí