



LFF4011009016

Verdeel- / installatiekanaal 40*110 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	110 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	3250 - 3250 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	17
--	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
---------------------	--------------------------------

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	3
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja