



WJC256

Prise TV + FM + SAT 1 câble ateha complet

Caractéristiques techniques

Raccordement

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre de points de connexions | 3 |
|--------------------------------|---|

Matière

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Couleur | Blanc signalisation |
| Code RAL | 9016 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur | 39 mm |
| Profondeur | 75 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Equipement

| | |
|---------------------|-----|
| Blindé | Non |
| Avec pare-poussière | Non |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK04 |

Textes

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Marquage | Sans porte-étiquette |
| Blindage | Boîtier non blindé |
| Platine de support / bague de support | Avec support |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |