



WH36150203A



**robusto S3 lumineux + poussoir lumin. avec face IP55 pour combinaison Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7035
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	86 x 86 mm
------------	------------

Profondeur de montage	34 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage	Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
-----------	--

Type de commutation	Interrupteur va-et-vient S3 / Poussoir, va-et-vient
---------------------	---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----