



41491606

SCHUKO con portaet. S/B antracita

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Materiales

Colour Antracita
 Código RAL 7021
 Acabado de la superficie Mate
 Material Termoplástico
 Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 71 mm
 Anchura 71 mm
 Profundidad 41,60 mm
 Número de unidades 1
 Profundidad del montaje 32 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo
 Tipo de montaje Montaje con tornillos
 Montaje de garra

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO
 Mecanismo central girado No
 Con tapa abatible No
 Con contacto de tierra de protección redondo No
 Con lámpara de señal No
 Con cierre No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado Sí

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí
 Clase de protección de entrada (IP) IP20

Identificación

Con impresión No

Texto

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental
 Tipo de conexión Con terminales atornillados
 Etiqueta Con portaetiqueta

Características técnicas

Berker S.x/B.x

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí