



FWKP601508VERZ

T-Stück FWK-Plus 60x150 mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

| | |
|------------------------|------|
| Feuerwiderstandsklasse | EI90 |
|------------------------|------|

Architektur

| | |
|--------------------------------|---|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
|--------------------------------|---|

Konfiguration

| | |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

Installation, Montage

| | |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Höhe | 60 mm |
| Innenhöhe | 55 mm |
| Breite | 150 mm |
| Innenbreite | 145 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Mass a | 250 mm |
| Mass b | 350 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |

Ausstattung

| | |
|-----------------------|-------|
| Ummantelungswerkstoff | Stahl |
|-----------------------|-------|

Werkstoff

| | |
|-------|------|
| Farbe | Zink |
|-------|------|

Geeignet für

| | |
|-----------------|--|
| FWK plus 60x150 | |
|-----------------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

