



FWKP601508VERZ

**Té FWK-Plus 60x150 galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Sécurité**

Classe de résistance au feu EI90

**Architecture**

Nombre de côtés résistants au feu 4

**Configuration**

Chevauchement Oui

**Installation, montage**

Perforation de socle Oui

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Hauteur intérieure	55 mm
Largeur	150 mm
Largeur intérieure	145 mm
Longueur	2000 mm
Mesure a	250 mm
Mesure b	350 mm

**Matière**

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

**Equipement**

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

**Matière**

Couleur	Zinc
---------	------

**Convient pour**

FWK plus 60x150

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

