




FWKP601508VERZ

## T-Stück FWK-Plus 60x150 mm verzinkt

### Technische Eigenschaften

#### Sicherheit

|                        |      |
|------------------------|------|
| Feuerwiderstandsklasse | EI90 |
|------------------------|------|

#### Architektur

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
|--------------------------------|---|

#### Konfiguration

|                    |    |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

#### Installation, Montage

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

#### Abmessungen

|             |         |
|-------------|---------|
| Höhe        | 60 mm   |
| Innenhöhe   | 55 mm   |
| Breite      | 150 mm  |
| Innenbreite | 145 mm  |
| Länge       | 2000 mm |
| Maß a       | 250 mm  |
| Maß b       | 350 mm  |

#### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |

#### Ausstattung

|               |       |
|---------------|-------|
| Blechmaterial | Stahl |
|---------------|-------|

#### Werkstoff

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Zink |
|-------|------|

#### Geeignet für

|                 |  |
|-----------------|--|
| FWK plus 60x150 |  |
|-----------------|--|

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

### Abbildungen | Zeichnungen

