



94550100



Funk-Universaldimmer REG Funkbus lichtgrau, matt

Technische Eigenschaften

Spannung

Systemspannung 230 V AC

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

0 - 45 °C

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge

1

Kapazität

Anzahl Module

4

Leistung

Dimmleistung

50 - 400 W

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Texte

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Dimmprinzip Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Anschlussart Mit Schraubklemmen
Mit Steckklemmen für REG-Datenleitung

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja