



WE061T

Variateur poussoir Essensya pour lampes économiques Titane

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Titane
---------	--------

Code RAL

9006

Matériau

Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	70 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	35 mm
------------	-------

Architecture

Type d'organe de commande	Variateur
---------------------------	-----------

Puissance

P max. avec lampes à incandescence	20 - 275 W
------------------------------------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	Mini 2x 1 mm ² - maxi 2x 2.5 mm ²
---	---

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---