



41106013



**Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS Q.x grün, samt**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Grün  
RAL Nummer 6029  
Glanzgrad Samt  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm  
Breite 71 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm  
Einbautiefe 32 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss  
Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein  
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein  
Mit Signallampe Nein  
Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Ja

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Bedienelemente und Anzeigen**

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte Integrierte Bedienungskontrollleuchte

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja  
IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein  
Mit Funktionsbeleuchtung Ja

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck "SV"  
Abdeckung Zentralplatte  
Schutz Erhöhter Berührungsschutz  
Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

**Geeignet für**

Q.x

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

---