



TRC301B



**Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Bussystem	Funkbus
-----------	---------

**Einstellungen**

Unterstützen Einstellmodus	ETS easy quicklink
----------------------------	--------------------------

**Elektrischer Strom**

Anzahl Eingangsstromkreise	2
----------------------------	---

**Ausstattung**

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
-----------------------------------	------

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

**Ausstattung**

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Ja
Mit HLK Ansteuerung	Nein

**Frequenz**

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Beleuchtung**

LED-Steuerung	Ja
---------------	----

**Werkstoff**

Farbe	Weiß
RAL Nummer	9010

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP31
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
--------------------	-----------

**Spannung**

Eingangsspannung	3 - 3 V
Versorgungsspannungsart	DC

**Abmessungen**

Höhe	26 mm
Tiefe	30 mm

**Texte**

Montageart	Mit Adaptern für den Höhenausgleich des Magneten
Anschlussart	Mit zusätzlichen Schraubklemmen für drahtgebundene Reedkontakte