



TRC301B



Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem Funkbus

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
easy
quiclink

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Ja

Mit HLK Ansteuerung Nein

Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 - 868 MHz

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Beleuchtung

LED-Steuerung Ja

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 9010

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP31

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

Spannung

Eingangsspannung 3 - 3 V

Versorgungsspannungsart DC

Abmessungen

Höhe 26 mm

Tiefe 30 mm

Texte

Montageart Mit Adaptern für den Höhenausgleich des Magneten

Anschlussart Mit zusätzlichen Schraubklemmen für drahtgebundene Reedkontakte