



TRC301B



Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	Funkbus
-----------	---------

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus	ETS easy quicklink
----------------------------	--------------------------

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
----------------------------	---

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
-----------------------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Ja
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Beleuchtung

LED ansteuern	Ja
---------------	----

Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Schutzart IP	IP31
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
--------------------	-----------

Spannung

Eingangsspannung	3 - 3 V
Versorgungsspannungsart	DC

Abmessungen

Höhe	26 mm
Tiefe	30 mm

Texte

Montageart	Mit Adaptern für den Höhenausgleich des Magneten
Anschlussart	Mit zusätzlichen Schraubklemmen für drahtgebundene Reedkontakte