



TRC301B



**Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Bussystem Funkbus

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus ETS  
easy  
quiclink

**Elektrischer Strom**

Anzahl Eingangsstromkreise 2

**Ausstattung**

Externe Abfragespannung notwendig Nein

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

**Ausstattung**

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Ja

Mit HLK Ansteuerung Nein

**Frequenz**

Übertragungsfrequenz 868 - 868 MHz

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Beleuchtung**

LED-Steuerung Ja

**Werkstoff**

Farbe Weiß

RAL Nummer 9010

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP31

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

**Spannung**

Eingangsspannung 3 - 3 V

Versorgungsspannungsart DC

**Abmessungen**

Höhe 26 mm

Tiefe 30 mm

**Texte**

Montageart Mit Adaptern für den Höhenausgleich des Magneten

Anschlussart Mit zusätzlichen Schraubklemmen für drahtgebundene Reedkontakte