



HW1C3EH

Chassi HW1 3-polig

Tekniska egenskaper

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	12000 V
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	2

Elektrisk ström

Märkström	1600 A
-----------	--------

Arkitektur

Antal poler	3P
-------------	----

Installation, montering

Lämplig för samlingskenemontage	Ja
---------------------------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja