



TXA114



Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

4

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Spannung

Betriebsspannung

230 - 230 V

Ausgangsspannung

28 - 32 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

0.75 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

0.75 - 2.5 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Texte

Sicherung	Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
-----------	--

Anschluss	Schutzleiter muss angeschlossen werden
-----------	--

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung

230 V AC

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten

4

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja