



KC125

Pont de liaison, 1 pôle, languette/phase, 125 mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,20 W
-----------------------------------	--------

Raccordement

Section du conducteur	10 - 10 mm ²
-----------------------	-------------------------

Câble

Longueur de câble	0,12 m
-------------------	--------

Dimensions

Longueur	125 mm
----------	--------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----