



KC125

**Bedradingsset 1-polig zwart 125 mm**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 63 A

**Architectuur**

Aantal polen 1

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 0,20 W

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede 10 - 10 mm<sup>2</sup>

**Kabel**

Kabellengte 0,12 m

**Afmetingen**

Lengte 125 mm

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja