



KC125

Pont de liaison, 1pole, languette/phase, 125mm

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

63 A

**Architecture**

Nombre de pôles

1

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

0.20 W

**Raccordement**

Section du conducteur

10 - 10 mm<sup>2</sup>

**Câble**

Longueur de câble

0.12 m

**Dimensions**

Longueur

125 mm

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui