



KC125

Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss/Phase, Länge 125mm

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Architektur**

Polanzahl	1
-----------	---

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,20 W
---------------------------------------	--------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	10 - 10 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------------

**Kabel**

Kabellänge	0,12 m
------------	--------

**Abmessungen**

Länge	125 mm
-------	--------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----