



KC125

Bedradingsset 1-polig zwart 125 mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,20 W
----------------------------------	--------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	10 - 10 mm ²
------------------	-------------------------

Kabel

Kabellengte	0,12 m
-------------	--------

Afmetingen

Lengte	125 mm
--------	--------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----