



KC125

Propojovací můstek 1-pól. rozteč 125 mm, 10mm²

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	1
------------	---

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,20 W
--	--------

Připojení

Průřez vodiče	10 - 10 mm ²
---------------	-------------------------

Kabel

Délka kabelu	0,12 m
--------------	--------

Rozměry

Délka	125 mm
-------	--------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----