



KC125

**З'єднувальний міст 1P/125мм**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Номинальний струм 63 A

**Архітектура**

Кількість полюсів 1

**Потужність**

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 0,20 W

**Під'єднання**

Поперечний розріз дроту 10 - 10 mm<sup>2</sup>

**Кабель**

Довжина кабелю 0,12 m

**Розміри**

Довжина 125 mm

**Sustainability**

Відповідність RoHS Так