



BRA651701ELN

Parapetní kanál, BRA65170, hliník, přírodní elox

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|-------|---------|
| Výška | 68 mm |
| Šířka | 170 mm |
| Délka | 2000 mm |

Kryt, dveře

| | |
|----------------------------|-------|
| Počet namontovatelných vík | 1 |
| Šířka horního dílu 1 | 80 mm |
| Šířka horního dílu 2 | 0 mm |
| Šířka horního dílu 3 | 0 mm |

Rozměry

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Vnitřní průřez vodiče | 10050 - 10050 mm ² |
|-----------------------|-------------------------------|

Kapacita

| | |
|--|----|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními) | 28 |
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 42 |

Přenos

| | |
|--|--|
| Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, jističe |
|--|--|

Instalace, montáž

| | |
|--------------------|-----|
| Perforace základny | Ano |
|--------------------|-----|

Materiál

| | |
|----------|-----------|
| Materiál | Hliník |
| Povrch | Eloxovaný |
| Barva | Hliník |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK08 |
| Stupeň krytí IP | IP40 |

Podmínky použití

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 90 °C |
|------------------|------------|

Konektivita

| | |
|----------------|-------------------|
| Spojení kanálu | Spojky samostatně |
|----------------|-------------------|

Vybavení

| | |
|----------------------------------|-----|
| Včetně kabelové příchytky | Ne |
| Počet kabelových úchytek na metr | 0 |
| S ochrannou fólií | Ano |

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

Ilustrace a výkresy

