



KC150

Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 150mm

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 1

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0,30 W

Anschluss

Leiterquerschnitt 10 - 10 mm²

Kabel

Kabellänge 0,15 m

Abmessungen

Länge 150 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja