



KC150

Pont de liaison, 1 pôle, languette/phase, 150 mm

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

##### Architecture

Nombre de pôles 1

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0,30 W

##### Raccordement

Section du conducteur 10 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Câble

Longueur de câble 0,15 m

##### Dimensions

Longueur 150 mm

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui