



KC150

**Propojovací můstek 1-pól. rozteč 150 mm, 10mm<sup>2</sup>**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 63 A

**Architektura**

Počet pólů 1

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 0,30 W

**Připojení**

Průřez vodiče 10 - 10 mm<sup>2</sup>

**Kabel**

Délka kabelu 0,15 m

**Rozměry**

Délka 150 mm

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano