



KC150

З'єднувальний міст 1P/150мм

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм 63 A

Архітектура

Кількість полюсів 1

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 0,30 W

Під'єднання

Поперечний розріз дроту 10 - 10 mm²

Кабель

Довжина кабелю 0,15 m

Розміри

Довжина 150 mm

Sustainability

Відповідність RoHS Так