



VZ222H

Zákryt volta.hybrid 24 mod.

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče

Zapuštěná montáž
Montáž do dutých příček

Rozměry

Výška	420 mm
Šířka	279 mm
Hloubka	31 mm

Vybavení

Počet polí v šířce	1
Počet řad v rozvaděči	2

Materiál

Barva	Bílá
Průhledné	Ne
Materiál	Umělá hmota

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	24
--------------	----

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano