



VZ222N

Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH24

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče

Zapuštěná montáž
Montáž do dutých příček

Rozměry

Výška	443 mm
Šířka	279 mm
Hloubka	31 mm

Vybavení

Počet polí v šířce	1
Počet řad v rozvaděči	2

Materiál

Barva	Bílá
Průhledné	Ne
Materiál	Umělá hmota

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	24
--------------	----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano