



VZ222N

**Täcklock, Volta, infälld, 2 rader, reservdel**

**Tekniska egenskaper**

**Kompatibilitet**

Lämplig för kapslingstyp	Infälld montering Hålväggsmonterad
--------------------------	---------------------------------------

**Dimensioner**

Höjd	443 mm
Bredd	279 mm
Djup	31 mm

**Utrustning**

Antal sektioner i bredd	1
Antal rader	2

**Material**

Färg	Vit
Transparent	Nej
Material	Plast

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

**Kapacitet**

Antal moduler	24
---------------	----

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja