



VZ223N

Täcklock, Volta, infälld, 3 rader, reservdel

Tekniska egenskaper

Kompatibilitet

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lämplig för kapslingstyp | Infälld montering Hålväggsmonterad |
|--------------------------|---------------------------------------|

Dimensioner

| | |
|-------|--------|
| Höjd | 568 mm |
| Bredd | 279 mm |
| Djup | 31 mm |

Urustning

| | |
|-------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd | 1 |
| Antal rader | 3 |

Material

| | |
|-------------|-------|
| Färg | Vit |
| Transparent | Nej |
| Material | Plast |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |
|---------------------|------|

Kapacitet

| | |
|---------------|----|
| Antal moduler | 36 |
|---------------|----|

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |