



VZ225A

Täcklock, Volta, infälld, 5 rader, reservdel

Tekniska egenskaper

Kompatibilitet

Lämplig för kapslingstyp	Infälld montering Hålväggsmonterad
--------------------------	---------------------------------------

Dimensioner

Höjd	818 mm
Bredd	279 mm
Djup	31 mm

Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal rader	5

Material

Färg	Vit
Transparent	Nej
Material	Plast

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	60
---------------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja