



ZB011T

Anschlusssockel, univers, IP44, Schutzklasse I, 500x300x205mm (HxBxT), 36PLE

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

### Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schliessungstyp	4-Kant Schlitz
Stossfestigkeit IK	IK09

### Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2

### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

### Werkstoff

Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

### Ausstattung

Anzahl Reihen	4
---------------	---

### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

### Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

### Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----