



L6826VERZ

Té, FWK 30/50110, galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Sécurité

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Classe de résistance au feu | I90 |
|-----------------------------|-----|

#### Architecture

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants au feu | 4 |
|-----------------------------------|---|

#### Accessoires

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type d'accessoires | Fond<br>Couvercle |
|--------------------|-------------------|

#### Configuration

|               |     |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Non |
|---------------|-----|

#### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

#### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur            | 88 mm  |
| Hauteur intérieure | 50 mm  |
| Largeur            | 150 mm |
| Largeur intérieure | 109 mm |
| Longueur           | 300 mm |
| Mesure a           | 300 mm |
| Mesure b           | 500 mm |

#### Matière

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Matériau   | Plâtre<br>Acier |
| Traitement | Galvanisé       |

#### Équipement

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Matériaux en plaque | Acier |
|---------------------|-------|

#### Matière

|         |        |
|---------|--------|
| Couleur | Zingué |
|---------|--------|

#### Équipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

