



VKG02PV-WW

**Vision 1-fase groepenkast PV - 2x HACO, HS, +W+W**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktmontage

**Uitvoering**

Aantal polen 2

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee

**Funcies**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

**Installatie, montage**

Type buis invoer Standaard

**Configuratie**

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

**Capaciteit**

Aantal modules 12

**Spanning**

Nominale spanning 230 - 400 V

**Afmetingen**

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 365 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

**Materiaal**

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 1

**Leveringsomvang**

Aantal aardlekautomaten type A 2

Aantal aardlekschakelaars 0

**Samenstelling**

Aantal groepen 2

Aantal lichtgroepen 2

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 1

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Met contactdoos Ja

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK07

---

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	0

---

**Compatibiliteit**

Fornuisgroep	Nee
--------------	-----