



962512503

Integro - tomada Italia 16A, preto mate

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9011
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	55 mm
Profundidade	30 mm

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Equipamento

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Índice de proteção IP	IP20

Textos

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

Berker integro

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----