



LD01K16-3AS

Gniazdo bezp. ceram. D01/3 E14 3P 3168/3VR 16A 400VAC TS35 zac.pałåk. 4mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk kłamrowy
------------------------------	-----------------

Częstotliwość

Częstotliwość	200 - 200 Hz
---------------	--------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9 W
--	-----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D01
---------------------------------	-----

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak