



LD01K16-3AS

**Zekeringhouder D01 porselein, 3-polig, 3168/3 VR**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A

**Uitvoering**

Aantal polen	3
--------------	---

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluiting**

Type connector/steker ingang	Beugelklem
------------------------------	------------

**Frequentie**

Frequentie	200 - 200 Hz
------------	--------------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	9 W
----------------------------------	-----

**Leveringsomvang**

Met deksel	Ja
------------	----

**Zekering**

Zekeringsgrootte	D01
------------------	-----

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja