



LD01K16-3AS

Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm², s krytem

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Připojení

Typ vstupního konektoru/zástrčky	Svorka držáku
----------------------------------	---------------

Frekvence

Frekvence	200 - 200 Hz
-----------	--------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	9 W
--	-----

Rozsah dodávky

S krytem	Ano
----------	-----

Pojistka

Velikost pojistky	D01
-------------------	-----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano