



B01367



Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio antiscivolo NEST 8 ANTISC

Caratteristiche tecniche

Architettura

| | |
|------------------------------------|----|
| Con cornice protettiva per tappeto | Si |
| Con moquette apribile | No |

Serie

| | |
|-----------------------------|--------|
| Profondità di installazione | 105 mm |
| Larghezza di montaggio | 305 mm |
| Lunghezza di incasso | 195 mm |
| Lunghezza | 322 mm |
| Larghezza | 217 mm |

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------------------|----|
| Installazione in calcestruzzo | Si |
| Adatto per l'uso esterno | No |

Istruzioni

| | |
|--------------------|----------|
| Cura dei pavimenti | Asciutto |
|--------------------|----------|

Materiali

| | |
|-----------|--------------------|
| Materiale | Policarbonato (PC) |
|-----------|--------------------|

Porta / coperchio

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Materiale del coperchio | Poliammide (PA) |
|-------------------------|-----------------|

Testo

| | |
|-------------|-----------------|
| Uscita cavo | Con uscita cavo |
|-------------|-----------------|

Materiali

| | |
|------------|------|
| Colore | Nero |
| Codice RAL | 9011 |

Connessione

| | |
|-----------------------------|---|
| Numero di ingressi per tubi | 2 |
|-----------------------------|---|

Equipaggiamento

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero di prese SCHUKO | 6 |
| Numero di apparecchi da incasso | 4 |
| Numero di scatole di derivazione | 2 |

Protezione

| | |
|--|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK08 |
| Classe di protezione in condizioni di inutilizzo | IP40 |

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|

Illustrazioni | Disegni

