



HZC312

Styki pomocnicze 2NO 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Pozycja montażu/połączenia Boczny

**Łączność**

Typ połączenia Zacisk śrubowy

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj styku 2NC

**Wymiary**

Wysokość 20 mm

Szerokość 70 mm

Głębokość 85 mm

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak