



M-RG1004020S

**Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1000x2000x400 RAL7035**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	2000 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	400 mm

**Normes**

Version CEM	Non
-------------	-----

**Equipement**

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

**Connectivité**

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

**Accessoires**

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

**Installation, montage**

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I

**Matière**

Matière	Acier
Finition	Mat

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----