Fiche technique du produit
ATA122018014



ATA122018014

Moulure ATA 12x20 Marron L=2,10m 1clois.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	13 mm
Largeur	24 mm
Longueur	2100 mm

Couvercle, porte

Type de couvercle	Prémonté

Dimensions

Section intérieure / utile	240 - 240 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron
Transparent	Non

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses

Equipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	4
Avec film de protection	Non

Configuration

Avec traitement antibactérien	Non

Eléments fournis

Livraison sur rouleau	Non

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui