

Reservedeur 2 velden links IP54

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1400 mm
Breedte	500 mm
Diepte	15 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Ja
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Gedeeltelijke deur
Uitvoeringsvorm handgreep	Zwenkgreep
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm