

Tür, rechts, für IP54 Schrank Höhe 1250mm x Breite 1050mm, P44W

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1250 mm
Breite	550 mm
Tiefe	15 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Teiltür
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
Schließungstyp	3-Punkt Schloss

Ausstattung

Anzahl Felder	2
---------------	---