

Tür,links,für IP54 Schrank Höhe 1400mm x Breite 1050mm,P54W

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1400 mm
Breite	550 mm
Tiefe	15 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Teiltür
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
Schließungstyp	3-Punkt Schloss