



LFF3004509016

Canal de distribución LFF de PVC 30X45mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Dimensiones

Altura	30 mm
Anchura	45 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	970 - 970 mm ²

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	5
---	---

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Perfil pre-equipado de uniones
-----------------------	--------------------------------

Equipo

Número de particiones	0
Número de particiones de conexión	0
Clip sujetacables incluido	No
Con película protectora	No

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí