



SPK900

**Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP Netzwerk**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene

**Normen**

Anforderungsklasse IEC 61643 C1  
C2  
C3  
D1  
B2

**Spannung**

Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1 3,30 V  
 Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1 0,10 kV

**Elektrischer Strom**

Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs C2 IEC 61643 0,91 kA  
 Max. Ableitvermögen (I<sub>max</sub>) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

**Abmessungen**

Höhe 102 mm  
 Breite 25 mm  
 Tiefe 63,5 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

**Ausstattung**

Mit Fernmeldekontakt Nein

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja